



ZONTA[®]

**La perfección
del corte.**



**INSTRUCCIONES DE USO PARA
CORTADORAS DE CERAMICOS Y
PORCELANATOS**

LOS PROFESIONALES ELIJEN ESTOS PRODUCTOS DE LA LINEA ZONTA. TENGALOS UD. TAMBIEN, Y CORTE MEJOR POR MAS TIEMPO.



MODELO ZS 64

Largo máximo de corte: 64cm

Provista de trazador y tronizador, logra perfectos cortes en piezas, aun si estas son duras.



MODELO ZT 42

Largo máximo de corte: 42cm

Provista de trazador y tronizador, logra perfectos cortes en piezas, aun si estas son duras.



MODELO ZX 120

Largo máximo de corte: 120cm

Nuevo modelo. Posee regla fija, calibrada al milímetro. Provista de trazador y tronizador, logra perfectos cortes en piezas, aun si estas son duras.

INSTRUCCIONES DE USO


Colocamos la pieza a cortar sobre la almohadilla, apoyando el borde del mismo sobre la regla. Una vez realizado eso, procedemos de la siguiente manera:




1 Ubicamos la rueda de corte sobre el borde mas lejano de la pieza, presionando hacia abajo el trazador, y de forma constante y moderada ejercemos presión.



2 Manteniendo esa presión constante, desplazamos el trazador hacia nosotros, produciendo una marca.



3 Ubicamos el tronzador en uno de los extremos de la barra de acero, de modo que su arco flotante inferior se apoye sobre la pieza, a unos 3 cm de la regla.



4 Regulando el tronzador, aumentamos la presión sobre la pieza hasta logra la apertura correspondiente del corte.

PUNTO A TENER EN CUENTA:

Para cortar listones largos y angostos, especialmente en porcelanato, será necesario repetir el trabajo de tronzado en el otro extremo de la pieza, para lograr que se produzca el corte. En ningún caso se debe apurar la operación, si se desea lograr cortes perfectos.

